



Binnendeur, voor HxB=700x500mm

Type **DI-7050-CS**
 Catalog No. **138673**

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren CS
Basisfunctie			Toebehoren voor interne uitbouw
Toebehoren			Deuren voor interne verdeling
Functie			Binnendeur voor display- en bedieningsapparaten
Toepasbaar voor kast			
hoogte		mm	700
Breedte		mm	500
Materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Poedergecoat RAL 7035
Informatie over de uitlevering			Hoogteverstellingselementen voor montageplaten extra nodig

Technische gegevens

Materiaal

Materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Poedergecoat RAL 7035

Beschrijving/basisuitrusting

Informatie over de uitlevering			Hoogteverstellingselementen voor montageplaten extra nodig
--------------------------------	--	--	--

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstabel voor kast/lessenaar (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerec / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Binnendeur
Uitvoering als zichtdeur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		Millimeter	445
Hoogte		Millimeter	637
Diepte		Millimeter	15
EMC-uitvoering			Nee
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP30
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig

Afmetingen

Afmetingen	
------------	--

Overige productinformatie (links)

AWA4300-2734 deur voor interne verdeling	
AWA4300-2734 deur voor interne verdeling	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/27340410.pdf
Conformiteitsverklaring	http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf