

Porte xEnergy, ventilé, IP31, charnières a gauche, HxL=2000x1100mm en 2 parties



Référence XSDMV2011-S
N° de catalogue 143340

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			non
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	580
hauteur		mm	50
profondeur		mm	1940
finition CEM			oui
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
indice de protection (IP)			IP30
degré de protection (NEMA)			