



Entretoise du profilé-support, moitié

Référence EPTV05

N° de catalogue 143862

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Chemins de câble (EG000004) / Barre / rail profilé (EC000386)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système porte-câble / Profilé (plateforme pour câbles) (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [AC0321012])			
longueur	mm		32
largeur	mm		28.5
hauteur	mm		32
largeur de rainure	mm		9.5
épaisseur de matériau	mm		2
forme de profilé			profilé en U
modèle			profil simple
type de perforation			perforé sur 3 côtés
largeur de trou	mm		3.6
avec denture			non
débrochable			non
capacité portante	kN		0
zone de moment d'inertie Iy	cm <sup>4</sup>		0
zone d'inertie Iz	cm <sup>4</sup>		0
couple résistant Wy	cm <sup>3</sup>		0
couple résistant Wz	cm <sup>3</sup>		0
adapté au maintien de fonction			non
matériau			acier
qualité du matériau			autre
traitement de la surface			galvanisé/électro galvanisé
couleur			autre
numéro RAL			0