



**Elemento di collegamento guide DIN, versione a metà**

**Tipo** EPTV05  
**Catalog No.** 143862

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

condotti di supporto cavi (EG000004) / asta/barra profilata (EC000386)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Costruzione montante per cavi / Binario profilato (costruzione montante per cavi) (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [AC0321012])		
lunghezza	mm	32
larghezza	mm	28.5
altezza	mm	32
larghezza della fessura	mm	9.5
spessore del materiale	mm	2
forma del profilo		profilo a U
esecuzione		profilo singolo
tipo di perforazione		3 lati forati
larghezza del foro	mm	3.6
con dentatura		no
rompibile		no
portata	kN	0
momento geometrico d'inerzia ly	cm4	0
momento geometrico d'inerzia lz	cm4	0
momento di resistenza Wy	cm	0
momento di resistenza Wz	cm	0
adatto per mantenimento funzionalità		no
materiale		acciaio
qualità del materiale		altri
superficie		con zincatura galvanica/elettrolitica
colore		altri
numero RAL		0