

Bæreskinne-forbinder, halv utførelse

Type **EPTV05**  
 Catalog No. **143862**



**Tekniske data etter ETIM 7.0**

Kabelbroer, -renner, -stiger (EG000004) / Stag/profilskinne (EC000386)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Cable carrier system / Shank/profile bar (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [AC0321012])	
Lengde	Millimeter32
Bredde	Millimeter28.5
Høyde	Millimeter32
Slissebredde	Millimeter9.5
Materialtykkelse	Millimeter2
Profilform	U-profil
Modell / utførelse	Enkeltprofil
Type perforering	3 sider hullet
Hulldiameter	Millimeter3.6
Med tanning	Nei
Avbrytbar	Nei
Nyttelastkapasitet	Kilo- 0 Newton
Overflate moment av treghet Iy	Flatetreghtsmoment
Overflate moment av treghet Iz	Flatetreghtsmoment
Lengdenedbøying (Wy)	Kubikkcentimeter
Lengdenedbøying (Wz)	Kubikkcentimeter
Egnet for funksjonsopprettholdelse	Nei
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Overflate	Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge	Andre
RAL-nummer	0