



Draagprofiel halve hoekverbinder set

Type **EPTV05**
 Catalog No. **143862**

Technische gegevens ETIM 7.0

Kabeldraagsystemen (EG000004) / Montagerail/-profiel (EC000386)	
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingmateriaal / Cable carrier system / Shank/profile bar (ec@ss10.0.1-27-40-05-01 [AC0321012])	
Lengte	Millimeter32
Breedte	Millimeter28.5
Hoogte	Millimeter32
Sleufbreedte	Millimeter9.5
Materiaaldikte	Millimeter2
Profielvorm	U-profiel
Uitvoering	1-voudig profiel
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Gatbreedte	Millimeter3.6
Met tanding	Nee
Afbreekbaar	Nee
Draaglast	Kilnewto0
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy	Oppervlaktetraagheidsmoment (metrisch in cm4)
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz	Oppervlaktetraagheidsmoment (metrisch in cm4)
Weerstandsmoment Wy	Kubieke 0 centimeter
Weerstandsmoment Wz	Kubieke 0 centimeter
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Overig
RAL-nummer	0