



PIFT 3P 100kA NH-2, CE



Powering Business Worldwide™

**Type** PIFT2H300CE  
**Catalog No.** 160849  
**Alternate Catalog No.** PIFT2H300CE

## Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veiligheidslastscheider (EC001040)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/ lastscheidingschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])		
Uitvoering als hoofdschakelaar		Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar		Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	V	690
Nom. continuïteit Iu	A	400
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	kW	0
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	kA	100
Toegelaten korte-duur stroom Icw	kA	0
Geschikt voor zekeringen		NH2
Aantal polen		3
Met zekeringbewaking		Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit		Schroefaansluiting
Kabelinvoer		Zijkant
Uitgerust met connectoren		Ja
Geschikt voor bodemmontage		Nee
Geschikt voor frontbevestiging		Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw		Nee
Uitvoering van het bedieningselement		Lange draaigreep
Positie bedieningselement		Voorzijde
Motoraandrijving optioneel		Ja
Motoraandrijving geïntegreerd		Nee
Uitvoering als noodstopinrichting		Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)		IP40

## Overige productinformatie (links)

Instructieboekje PIFT	<a href="https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf">https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf</a>
-----------------------	---