



Ultra rychlá pojistka (norma BS88), 690V AC, 160A

Typ **160Amp 690Vac TYPE T FUSE**  
 Catalog No. **160AFEE**

Abbildung ähnlich

## Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Vysokorychlostní
Stanovený proud	I	A	160
Jmenovité napětí			AC 690 V
Konstrukční velikost			BS88
Velikost			20 x 36 x 102 mm
Kategorie užití			aR
Popis			dvojitý válec upevňovací středy 80 mm
Vypínací zatížitelnost		kA	200
použitelné pro velikost / aplikace			ochrana běžné sběrnice DC, pohonů DC, výkonových měničů energie / usměrňovačů a nízkonapěťových softstartérů
Standardní / schválení			BS
Tvar			vyhnuté konce s otvory na šroub (s drážkou)
Standardní/Regulace			BS88-4 IEC 60269-4
Volitelné příslušenství			Pojistkový blok BH-1132

## Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapěťová vysocočinná (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	160
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Další informace o produktech (propojení)

Product datasheet (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf</a>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------