



**Предохранитель, высокая скорость, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 мм, aR, BS**

**Тип** 160Amp 690Vac TYPE T FUSE  
**Каталог №** 160AFEE

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			20 x 36 x 102 мм
Категория применения			aR
Описание			двойной цилиндр 80 мм крепежные центры
Отключающая способность		kA	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники (разрезные)
Стандарты/предписания			BS88-4 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			Блок предохранителей ВН-1132

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	160
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf</a>
-----------------------------	---