



PIFT 3P 55kA NH-3, CE

Référence PIFT3L300CE
N° de catalogue 161581
Alternate Catalog No. PIFT3L300CE

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])			
finition interrupteur général			non
finition interrupteur de sécurité			non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V		690
courant permanent nominal Iu	A		630
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	kW		0
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA		55
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA		0
adapté aux inserts de fusibles			NH3
nombre de pôles			3
avec surveillance des fusibles			oui
type de raccordement du circuit principal			borne à vis
adapté à une fixation sur sol			non
adapté à une fixation frontale			non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices			oui
finition de l'élément d'actionnement			commande rotative déportée sur porte
position de l'élément d'actionnement			avant
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			non
classe de protection (IP), face avant			IP40

Plus d'informations sur les produits (liens)

Brochure d'instructions PIFT	https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf
------------------------------	---