



PIFT 3P 55kA NH-3, 1xCT kI1 600-1, MM



Powering Business Worldwide™

Type PIFT3L311C601MM
Catalog No. 161645
Alternate Catalog No. PIFT3L311C601MM

Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veiligheidslastscheider (EC001040)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/ lastscheidingschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])		
Uitvoering als hoofdschakelaar		Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar		Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	V	690
Nom. continuïteit Iu	A	630
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	kW	0
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	kA	55
Toegelaten korte-duur stroom Icw	kA	0
Geschikt voor zekeringen		NH3
Aantal polen		3
Met zekeringbewaking		Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit		Schroefaansluiting
Kabelinvoer		Zijkant
Uitgerust met connectoren		Ja
Geschikt voor bodemmontage		Nee
Geschikt voor frontbevestiging		Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw		Nee
Uitvoering van het bedieningselement		Lange draaigreep
Positie bedieningselement		Voorzijde
Motoraandrijving optioneel		Ja
Motoraandrijving geïntegreerd		Nee
Uitvoering als noodstopinrichting		Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)		IP40

Overige productinformatie (links)

Instructieboekje PIFT	https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------