



**PIFT 3P 55kA NH-00**

**Référence** PIFTOL300  
**N° de catalogue** 163403  
**Alternate Catalog No.** PIFTOL300

Illustration non contractuelle

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])			
finition interrupteur général			non
finition interrupteur de sécurité			non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V		690
courant permanent nominal Iu	A		160
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	kW		0
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA		55
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA		0
adapté aux inserts de fusibles			NH00
nombre de pôles			3
avec surveillance des fusibles			non
type de raccordement du circuit principal			borne à vis
adapté à une fixation sur sol			non
adapté à une fixation frontale			non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices			oui
finition de l'élément d'actionnement			commande rotative déportée sur porte
position de l'élément d'actionnement			avant
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			non
classe de protection (IP), face avant			IP40

## Plus d'informations sur les produits (liens)

Brochure d'instructions PIFT	<a href="https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf">https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf</a>
------------------------------	---