



PIFT 3P 55kA NH-00, CE

Type PIFTOL300CE
Catalog No. 163405
Alternate Catalog No. PIFTOL300CE

Afbeelding soortgelijk

Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Veiligheidslastscheider (EC001040)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/ lastscheidingschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])			
Uitvoering als hoofdschakelaar			Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar			Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	V		690
Nom. continuustroom Iu	A		160
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	kW		0
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	kA		55
Toegelaten korte-duur stroom Icw	kA		0
Geschikt voor zekeringen			NH00
Aantal polen			3
Met zekeringsbewaking			Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			Schroefaansluiting
Geschikt voor bodemmontage			Nee
Geschikt voor frontbevestiging			Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw			Ja
Uitvoering van het bedieningselement			Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Positie bedieningselement			Voorzijde
Motoraandrijving optioneel			Nee
Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Uitvoering als noodstopinrichting			Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP40

Overige productinformatie (links)

Instructieboekje PIFT	https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf
-----------------------	---