

Tidsbryter

Type TSSD1NO
Catalog No. 167389
Alternate Catalog No. TSSD1NO

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	0
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W	0.9
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-25
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	50
			0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Analogt koblingsur for sikringskap (EC002304)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Measurement technology, process measurement technology / Measuring appliance, time / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])			
Monteringsmetode			DIN-skinne
Antall kanaler			1
Matespenningsområde		Volt	230 - 230
Type matespenning			AC
Frekvens matespenning		Hertz	50 - 50
Gangreserve i timer			0
Gangreserve i år			0
Gangnøyaktighet per dag		Sekund	0
60 min. program			Nei
24 timers program			Ja
Ukesprogram			Nei
Årsprogram			Nei
Nettsynkronisering			Ja
Kvartsstyrt			Ja
Kontaktutførelse			Normalt åpen (NO)
Korteste omkoblingstid kanal 1		Minutt	15
Korteste omkoblingstid kanal 2		Minutt	0
Programskive oppdeling 1		Minutt	15
Programskive oppdeling 2		Minutt	0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling			Nei
Manuell drift			Ja
Oppkobling forvalg			Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC		Amp	16
Isolert brytekontakt			Ja
Beskyttelsesklasse IP			IP20
Bredde i antall modul mellomrom			1
Bredde		Millimeter	17.5
Høyde		Millimeter	90
Dybde		Millimeter	65.5