



Válcová pojistka, 16 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gR, IEC, rychle aktivovaná



Typ FUSE 16A DII/E27 500VAC
Catalog No. 16D27Q

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Stanovený proud	I	A	16
Jmenovité napětí			AC 500 V
Konstrukční velikost			D2
Kategorie užití			gR
Vypínací zatížitelnost		kA	50
použitelné pro velikost / aplikace			E27
Vypínací charakteristika	Třída		rychle aktivovaná
Standardní / schválení			IEC
Tvar			kónické
Standardní/Regulace			IEC 60269-3 VDE 0636

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka D (ecI@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Construction size			DII
Rated current		A	16
Rated voltage		V	500
Colour code			Grey
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic			Fast (F)