



Cartuccia fusibile, 16 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gR, IEC, rapido

Tipo FUSE 16A DII/E27 500VAC
Catalog No. 16D27Q

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
Corrente nominale d'impiego	I	A	16
Tensione nominale d'impiego			AC 500 V
Grandezza			D2
Classe di funzionamento			gR
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			E27
Curva caratteristica d'intervento	Classe		rapido
Standard/Approvazione			IEC
Forma			bottiglia
Standard/Norme			IEC 60269-3 VDE 0636

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile D (EC000099)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili diacite (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])

dimensione			DII
corrente di dimensionamento		A	16
tensione di dimensionamento		V	500
codice cromatico			grigio
classe di funzionamento			gR (protezione completa convertitori di corrente)
curva d'intervento			flick (F)