

Deur zonder uitsnijding voor meetapparatuur, IP55 H=975 B=1000, grijs

Type XSDMC097510
Catalog No. 171646

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		mm	992
Hoogte		mm	965
Diepte		mm	25
EMC-uitvoering			Ja
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP55
Beschermingsgraad (NEMA)			