

**Schakelactor**

Type CSAU-01/01-10I
Catalog No. 172938
Alternate Catalog No. CSAU-01/01-10I



Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Producttype		Actuator
Montagetype		Opgebouwd
Power supply		Net
Inregelfunctie		Schakelen

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Schakelactor bussysteem (EC001097)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-elektronische actor (ec@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussysteem KNX			Nee
Bussysteem KNX radiofrequent			Nee
Bussysteem radiofrequent			Ja
Bussysteem LON			Nee
Bussysteem Powerline			Nee
Andere bussystemen			xComfort
Radiofrequent bidirectioneel			Ja
Montagewijze			Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden			3
Manuele bediening			Ja
Met LED indicatie			Ja
Aantal binaire ingangen			1
Max. schakelvermogen		Watt	2300
Uitgangsvermogen		Watt	2300
C-Belasting			Ja
Max. aantal schakeluitgangen			1
Max. schakelstroom		Amp	10
Nom. (meet)stroom		Amp	10
Bedrijfsspanning (meetspanning)		Volt	230 - 230
Meerdere fasen aan te sluiten			Nee
Busaansluiting incl.			Ja
Busmodule afneembaar			Ja
Min. diepte van de inbouwdoos		Millimeter	18
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP20

Overige productinformatie (links)

(IL19065ZU)CROU	
(IL19065ZU)CROU	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/MA136211178_2017_08.pdf
(IL19065ZU)CROU	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/MA136211178_2018_02.pdf