



**BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 600L 1260H**

**Tipo** BPZ-DMT-600/12-P  
**Catalog No.** 173583

**Programma di fornitura**

Tipo di fissaggio			In custodia
Materiale			Lamiera d'acciaio/Vetro
Bloccoporta			Leva rotante
Grado di protezione			IP54
Finitura superficiale			rivestito con polveri
Larghezza		mm	570
Altezza		mm	1230
Indicato per altezze di		mm	1260
Indicato per larghezze di		mm	600
Colore			grigio luce (RAL 7035)
Porta/Sportello			Trasparente

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Tipologia			porta a battente
esecuzione come porta di visione			si
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore			no
Larghezza		mm	600
Altezza		mm	1250
profondità		mm	50
esecuzione EMC			no
Materiale			acciaio
Tipo superficie			rivestito a polvere
colore			grigio
grado di protezione (IP)			IP55
tipo di protezione (NEMA)			altri