

Porte colonne avec vitre H=1400mm, larg.=850mm

Référence **XLSD5GS1485**
 N° de catalogue **174301**

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	842
hauteur		mm	1340
profondeur		mm	27
finition CEM			oui
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
indice de protection (IP)			IP55
degré de protection (NEMA)			4X