



Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 850mm, grey



Powering Business Worldwide™

Referencia **XLSD5S1485**
Catalog No. **174308**

Technical data ETIM 7.0

Armarios, cajas, cubrebornes, pupitres y accesorios (EG000011) / Puerta/panel de mando para armarios eléctricos (EC000747)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Armario, armazón, caja, chasis de módulos / Puerta (armario de distribución) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])		
Modelo		Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio		No
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor		No
Anchura	Millimeter	842
Altura	Millimeter	1340
Profundidad	Millimeter	27
Versión EMC		Si
Material		Acero
Tipo de superficie		Con revestimiento en polvo
Color		Gris
Grado de protección (IP)		IP55