



Stopcontact 13A

Type
Catalog No.B112SS
B112SS

Leveringsprogramma

Product Range			Copa Fix
Functie			Bussen
Nominale stroom	Amperage		13 A
Nominale bedrijfsspanning	Volt		250V~
No. of gang			2 Gang
Types conform (normen)			BS 1363-2
Front plate colour			Stainless Steel
Front plate material			Stainless Steel
Base colour			Grey
Base material			Thermoplastic
Front plate / module dimensions		mm	148 x 87
Diepte frontplaat		mm	5.8
Fixing Centres		mm	120.6
Aanbevolen minimale diepte		mm	25
Gewicht (kgs)		kgs	0.139
Contactmateriaal			Zilver Nikkel
Klemmateriaal			Koper
Details klem Schroeven			Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (L.N &E)		mm ²	L, N & E in Base = 2 x 4.0mm ² or 1 x 6.0mm ² Earth on Strap = 1 x 4,0mm ² or 1 x 6.0mm ²
Kop klem Schroef			Combinatie
IP-klasse			IP20
Afwerking/kleur			Roestvaststaal

Technische gegevens ETIM 8.0

Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Toestelcontactdoos geaard (EC001325)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Connector system / Plug connection / SCHUKO-industriële/aanbouwcontactdoos (ecl@ss10.0.1-27-44-05-19 [AKE319014])			
Uitvoering			
Materiaal			
Kwaliteitsklasse			
Halogeenvrij			Nee
Flensmaat			
Met klapdeksel			Nee
Beschermingsgraad (IP)			
Beschermingsgraad (NEMA)			
Insteekrichting			
Aansluittechniek			
Kleur			
RAL-nummer			
Aantal polen			
Nom. stroom		A	
Nom. spanning		V	
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)			

