



## Stopcontact voor scheerapparaat

Type **B370SS**  
 Catalog No. **B370SS**

## Leveringsprogramma

Product Range			Copa Fix
Functie			Andere toebehoren
Nominale stroom	Amperage		20 VA
Nominale bedrijfsspanning	Volt		230V~
No. of gang			1 Gang
Types conform (normen)			BS EN 61558-1 BS EN 61558-2-5 IEC 61558-1 IEC 61558-2-5
Front plate colour			Stainless Steel
Front plate material			Stainless Steel
Base colour			Brown
Base material			Urea
Front plate / module dimensions		mm	148 x 87
Diepte frontplaat		mm	5.8
Fixing Centres		mm	120.6
Aanbevolen minimale diepte		mm	47
Gewicht (kgs)		kgs	0.68
Contactmateriaal			Zilver Nikkel
Klemmateriaal			Koper
Details klem Schroeven			Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (LN &E)		mm <sup>2</sup>	L + N = 3 x 1.0mm <sup>2</sup> 2 x 1.5mm <sup>2</sup> or 1 x 2.5mm <sup>2</sup> - E = 6 x 1.0mm <sup>2</sup> or 4 x 1.5mm <sup>2</sup>
Kop klem Schroef			Combinatie
IP-klasse			IP20
Afwerking/kleur			Roestvaststaal

## Technische gegevens ETIM 8.0

Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Scheerwandcontactdoos (EC000186)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Installatieschakelaarprogramma / Scheercontactdoos (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])			
Samenstelling			Basiselement met centrale afdekplaat
Aantal modules (bij modulair systeem)			0
Montagewijze			Inbouw (stucwerk)
Met klapdeksel			
Spanning omschakelbaar			Ja
Nom. spanning lage waarde		V	110
Nom. spanning hoge waarde		V	240
Materiaal			Metaal
Kwaliteitsklasse			Roestvaststaal ( RVS )
Halogeenvrij			Ja
Oppervlaktebescherming			Gelakt
Uitvoering oppervlakte			Mat
Kleur			Roestvaststaal ( RVS )

RAL-nummer (vergelijkbaar)			0
Transparant			
Stroomsterkte		A	2
Schakelmateriaalbreedte		mm	86
Schakelmateriaalhoogte		mm	146
Schakelmateriaaldiepte		mm	50
Met inbouwdoos			
Min. diepte van de inbouwdoos		mm	47