



Typ
Catalog No.

B391SS
B391SS

Program dostaw

Product Range			Copa Fix
Function			Other Accessories
No. of gang			1 Gang
Types conform to (Standards)			BS 5773
Front plate colour			Stainless Steel
Front plate material			Stainless Steel
Front plate / module dimensions		mm	87 x 87
Front plate depth		mm	5.8
Fixing Centres		mm	60.3
Recommended Minimum back box depth		mm	25
Weight (kgs)		kgs	0.091
Wykończenie/Kolor			Stal nierdzewna

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Ramka maskująca do osprzętu elektroinstalacyjnego (EC000007)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Program łączników instalacyjnych / Ramka maskująca (ecl@ss10.0.1-27-14-40-01 [AAB932014])			
Liczba jednostek			1
Kierunek montażu			Poziomy
Liczba jednostek w poziomie			0
Liczba jednostek w pionie			0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)			0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)			0
Liczba łączników			1
Z ramką montażową			Nie
Montaż podtynkowy			Tak
Do kanałów podłogowych			
Do kanałów elektroinstalacyjnych			
Do zabudowy			Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie			
Materiał			Metal
Gatunek materiału			Stal szlachetna
Bezhalogenowe			Tak
Model antybakteryjny			
Zabezpieczenie powierzchni			Lakierowanie
Wykończenie powierzchni			Matowy
Kolor			Stal szlachetna
Numer RAL (zbliżony)			0
Przezroczysty			
Z pokrywą uchylną			
Stopień ochrony (IP)			IP3X
Odporność udarowa			
Sposób mocowania			Mocowanie śrubowe
Szerokość			90
Wysokość			20
Głębokość			90
Szerokość wbudowania			86
Wysokość wbudowania			86
Średnica otworu montażowego			0

