

Skinnesystem

Type **EVG-1PHAS/6MODUL**
 Catalog No. **215638**



Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Skinnesystem
basisfunksjon tilbehør			Skinnesystem for automatiske kretsbytere Skinnesystem for reststrøm-kretsbytere Skinnesystem for FI/LS kombinerte vernebytere
Skinnesystemtype			1-fase
Sortiment			EVG

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Faseskinne (EC000215)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Antall faser			1
Polttall			1
Egnet for antall enheter			6
Fordelingsmåling		Millimeter	0
Tverrsnitt		Kvadratmillimeter	0
Lengde		Millimeter	104
Antall skilleplasser			6
Nominell kontinuerlig strøm I _n	Amp		63
Type strømtilkobling			Gaffel
Isolert			Ja
Type merkespenning	kilovolt		4
Betinget nominell kortslutningstrøm I _k	Kilo-Amp		25
Maks nominell driftsspenning U _e	Volt		500
Nominell korttids-strømfasthet I _{cw}	Kilo-Amp		0
Egnet for enheter med N-leder			Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt			Nei