

Skinnesystem

Type **EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS**  
 Catalog No. **215660**



Illustrasjon lik

**Leveringsprogram**

Grunnfunksjon			Skinnesystem
basisfunksjon tilbehør			Skinnesystem for automatiske kretsbytere Skinnesystem for reststrøm-kretsbytere Skinnesystem for FI/LS kombinerte vernebytere
Skinnesystemtype			3-fase + HS
Sortiment			EVG

**Tekniske data etter ETIM 7.0**

Startapparater (EG000017) / Faseskinne (EC000215)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Antall faser			3
Polttall			4
Egnet for antall enheter			0
Fordelingsmåling		Millimeter	0
Tverrsnitt		Kvadratmillimeter	0
Lengde		Millimeter	210
Antall skilleplasser			8
Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>	Amp		63
Type strømtilkobling			Gaffel
Isolert			Ja
Type merkespenning	kilovolt		4
Betinget nominell kortslutningstrøm I <sub>k</sub>	Kilo-Amp		25
Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>	Volt		500
Nominell korttids-strømfasthet I <sub>cw</sub>	Kilo-Amp		0
Egnet for enheter med N-leder			Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt			Nei