



**Kast, HxBxD=1250x800x225mm, IP31**

**Type** ZSD-G38/31  
**Catalog No.** 219587

**Technische gegevens ETIM 7.0**

|                                                                                                                                                                             |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / kWh meterkast (leeg) (EC000248)                                                                                      |  |                |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Unequipped meter cabinet (ec@ss10.0.1-27-14-24-10 [ACN389011]) |  |                |
| Montagewijze                                                                                                                                                                |  | Opbouw         |
| Materiaal                                                                                                                                                                   |  | Staalplaat     |
| Inbouwdiepte                                                                                                                                                                |  | Millimeter0    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                                                                                                                      |  | IP30           |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                                                                                                                    |  |                |
| Hoogte                                                                                                                                                                      |  | Millimeter1250 |
| Breedte                                                                                                                                                                     |  | Millimeter800  |
| Diepte                                                                                                                                                                      |  | Millimeter225  |
| Met draagrail                                                                                                                                                               |  | Nee            |
| Met klapdeksel                                                                                                                                                              |  | Nee            |