



Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 40A, 3HP

Typ **Z-SCH230/40-40**  
 Catalog No. **248852**

Abbildung ähnlich

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	$I_n$	A	40
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	14.6
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	$P_{vs}$	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	$P_{ve}$	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-40
Provozní teplota okolí max.		°C	60
			0

## Technická data podle ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Rated operating voltage		V	440 - 440
Rated operation current		A	40
Utility category			1
Rated excitation voltage		V	195.5 - 253
Voltage type (operating voltage)			AC
Voltage type (excitation voltage)			AC
Number of contacts as normally open contact			4
Number of contacts as normally closed contact			0
Max. incandescent lamp load		W	5520
Max. load fluorescent lamp		VA	2610
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)		VA	5336
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)		VA	2088
Slider for hand switch			No
Width in number of modular spacings			3
Built-in depth		mm	60
Additional equipment possible			Yes
With day/night function			No
Hum-free			No
Degree of protection (IP)			IP40