



Installation contactor, 230VAC/50Hz, 4N/O, 40A, 3HP

Referencia **Z-SCH230/40-40**  
 Catalog No. **248852**

Similar to illustration

### Design verification as per IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño			
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica	$I_n$	A	40
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad	$P_{vid}$	W	0
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad	$P_{vid}$	W	14.6
Disipación térmica estática, en función de la intensidad	$P_{vs}$	W	0
Capacidad de disipación térmica	$P_{diss}$	W	0
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-40
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	60
			0

### Technical data ETIM 7.0

Aparatura modular de distribución o montada en el cuadro (EG000062) / Contactor de potencia para montaje en armario/carril (EC001653)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Equipo de montaje modular en serie distribuidor de circuito de corriente / Contacto de instalación (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Tensión de funcionamiento nominal		Volt	440 - 440
Corriente nominal de funcionamiento		Ampere	40
Categoría de uso			1
Voltaje de accionamiento asignado		Volt	230 - 230
Tipo de tensión (tensión de servicio)			CA
Tipo de tensión (tensión de servicio)			CA
Número de contactos como contacto normalmente abierto			4
Número de contactos como contacto normalmente cerrado			0
Carga máxima de lámpara incandescente		Watt	5520
Carga máxima de lámpara incandescente		Voltampere	2610
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo)		Voltampere	6336
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo)		Voltampere	2088
Pasador para conmutador de mano			No
Número de separaciones modulares			3
Profundidad		Millimeter	60
Equipos adicionales posibles			Si
Grado de protección (IP)			IP40