

SPECIFICATIEBLAD - NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0



Zekeringelement, Lage spanning, 25 A, AC 500 V, 120 kA, NH0, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen



Type **NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0**
Catalog No. **25NHG0B**

Afbeelding soortgelijk

Leveringsprogramma

Assortiment			zekering
Basisfunctie			zekeringelement
toepassingsgebied			Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	25
Nominale spanning			AC 500 V
Bouwgrootte			NH0
Bedrijfsklasse			gL/gG
Kenmelder			dubbele melder
Beschrijving			onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen		kA	120
toepasbaar voor grootte			industrieel
Standaard/goedkeuring			IEC
vorm			vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving			IEC 60269-2 zekeringssysteem A DIN 43620 VDE 0636-2

Technische gegevens ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ec@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
DIN-grootte			NH0
Nom. (meet)stroom		A	25
Nom. (meet)spanning		V	500
Bedrijfsklasse			gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder			Combikenmelder