



Block busbar 1Ph., for PLN. (1HP), Z-SI, flat grey

**Referencia
Catalog No.**

**Z-SV-10/1P-1TE/13
264916**

Similar to illustration

Technical data ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Barra de puentes (EC000215)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Componente para tecnología de conmutación de baja tensión / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])		
Número de fases		1
Número de polos		1
Compatible para varios dispositivos		0
Dimensiones del paso	Millimeter	0
Sección transversal	Square millimeter	10
Longitud	Millimeter	231.4
Número de separaciones modulares		1
Intensidad permanente nominal Iu	Ampere	50
Tipo de conexión de eléctrica		Clavija
Aislado		Si
Tensión de sobrecarga nominal	Kilovolt	4
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq	kiloamper	0
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue	Volt	415
Corriente no disruptiva de corta duración nominal Icw	kiloamper	0
Apto para dispositivos con busbar N		No
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar		No