



Sbarra di distribuzione blocco 1fas., per PLN. (1 unità passo), Z-SI, rettilinea grigia

Tipo Z-SV-10/1P-1TE/13
Catalog No. 264916

Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			1
numero di poli			1
adatto per numero di apparecchi			0
misura di divisione		mm	0
sezione		mm	10
lunghezza		mm	231.4
numero di unità di suddivisione			1
corrente nominale permanente I _n		A	50
esecuzione del collegamento elettrico			spina
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	4
corrente di corto circuito nominale condizionale I _q		kA	0
max. tensione d'esercizio nominale U _e		V	415
resistenza a corrente di breve durata I _{cw}		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no