



Модульная шина 1P, 16мм2,

Тип Z-SV-10/1P-1TE/13
Каталог № 264916

Abbildung ähnlich

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			1
Number of poles			1
Suitable for number of devices			0
Pitch dimensions		mm	0
Cross section		mm ²	10
Length		mm	231.4
Number of modular spacings			1
Rated permanent current I _u		A	50
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	4
Conditioned rated short-circuit current I _q		kA	0
Max. rated operation voltage U _e		V	415
Rated short-time withstand current I _{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No