


Hovedbryter, 4p, 400V, 40A

Type IS-40/4
Catalog No. 276273
Alternate Catalog No. IS-40/4
EL-Nummer 0001460825

Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Hovedlastbryter
Poler			4-polet
Bruk			Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm	I_n	A	40
Sortiment			IS
Koblingssymboler			

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	40
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	1.9
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	2.8
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-5
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	40

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Bryter for DIN-skinne (EC001545)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Brytefunksjon			Andre
Antall NO-kontakter			4
Antall NC-kontakter			4
Antall vekselkontakter			0
Poltall			4
Merkestrøm		Amp	40
Merkespenning		Volt	240
Minste merkespenning		Volt	240
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	12.5
Kortslutningsfasthet (I_{cw})		Kilo-Amp	2
Spenningsstype			AC
Tvunget frakobling (iht. DIN VDE 0113)			Nei
Med signallampe			Nei
Hettefarge			
Lampe			
Lampesokkel			
Maks lampeeffekt		Watt	0
Bredde i antall modulmellomrom			4
Innbyggingsdybde		Millimeter	69.5

Dimensjoner

