



Hoofdschakelaar, 240 V, 125A, 4PE

Type IS-125/4
Catalog No. 276289
Alternate Catalog No. IS-125/4

Leveringsprogramma

| | | | |
|----------------|-------|---|--|
| Basisfunctie | | | Hoofdlastschakelaar |
| polen | | | 4-polig |
| Toepassing | | | Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen |
| Nom. stroom | I_n | A | 125 |
| Assortiment | | | IS |
| Schakelsymbool | | | |

Technische gegevens

Elektrisch

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| normen en bepalingen | | EN 45545-2; IEC 61373 |
|----------------------|--|-----------------------|

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Technische gegevens ontwerpverificatie | | | |
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | I_n | A | 125 |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 6.2 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 22 |
| Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk | P_{vs} | W | 0 |
| Vermogensverliesafgiftecapaciteit | P_{ve} | W | 0 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min. | | °C | -5 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max. | | °C | 40 |

Technische gegevens ETIM 7.0

| | | |
|---|---------|--------|
| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545) | | |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) | | |
| Schakelfunctie | | Overig |
| Aantal contacten als maakcontact | | 4 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | | 4 |
| Aantal contacten als wisselcontact | | 0 |
| Aantal polen | | 4 |
| Nom. (meet)stroom | Amp | 125 |
| Nom. (meet)spanning | Volt | 240 |
| Min. meetspanning | Volt | 240 |
| Nom. afschakelvermogen | Kiloamp | 10 |
| Kortsluitvastheid (I_{cw}) | Kiloamp | 2 |
| Spanningstype | | AC |
| Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113) | | Nee |
| Met signaallamp | | Nee |
| Kleur kapje (kalotje) | | |
| Lamptype | | |
| Lampvoet | | |

| | | |
|----------------------------|------------|------|
| Max. lampvermogen | Watt | 0 |
| Breedte in module-eenheden | | 4 |
| Inbouwdiepte | Millimeter | 69.5 |
| Beschermingsgraad (IP) | | IP40 |

Afmetingen

