



Platine de montage pour enveloppe métallique xEnergy XSDMRV0612

Référence XSDMRV0612
N° de catalogue 284217



Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			non
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	650
hauteur		mm	45
profondeur		mm	1190
finition CEM			oui
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
indice de protection (IP)			IP30
degré de protection (NEMA)			