



Basisdelen frame D=400 B=1000, grijs

Type **XLB1004**
 Catalog No. **284240**

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])		
Breedte	mm	380
Hoogte	mm	250
Diepte	mm	1010
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Uitvoering oppervlakte		Poedercoating
Kleur		Grijs
RAL-nummer		7035
Vrijstaand		Nee
Vloerstaand wandmodel		Ja
Wandmontage		Nee
Hoekmodel		Nee
Tussenbouw		Nee
Koppelbaar		Ja
Met montageplaat		Nee
Montageplaat diepteverstelbaar		Ja
Geschikt voor wandinbouw		Nee
Mastbevestiging		Nee
Aantal deuren		0
Aantal sloten		0
Geschikt voor metrische montage		Nee
Geschikt voor buitenopstelling		Nee
Hellend dak		Nee
EMC-uitvoering		Ja
Met zichtdeur		Nee
Met ventilatiedeur/-dak		Nee
Met rugzijdige deur		Nee
Slagvastheid		IK10
Beschermingsgraad (IP)		Overig
Beschermingsgraad (NEMA)		Overig
Warmteverlies-vermogen ($\Delta T=20K$) volgens IEC/TR 60890	W	0
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208	N	5000
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208	N	1000
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208	N	4000