

Faseskinne, 3Ph, 10qmm, Gaffel, 16DE

Type EVG-3PHAS/16MODUL

Catalog No. 285381

EL-Nummer 1657145

Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Skinnesystem
basisfunksjon tilbehør			Skinnesystem for automatiske kretsbytere Skinnesystem for reststrøm-kretsbytere Skinnesystem for FI/LS kombinerte vernebytere
Skinnesystemtype			3-fase
Sortiment			EVG

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Faseskinne (EC000215)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Antall faser			3
Polttall			3
Egnet for antall enheter			5
Fordelingsmåling		Millimeter	0
Tverrsnitt		Kvadratmillimeter	0
Lengde		Millimeter	286
Antall skilleplasser			16
Nominell kontinuerlig strøm I _n		Amp	63
Type strømtilkobling			Gaffel
Isolert			Ja
Type merkespenning		kilovolt	4
Betinget nominell kortslutningstrøm I _k		Kilo-Amp	25
Maks nominell driftsspenning U _e		Volt	415
Nominell korttids-strømfasthet I _{cw}		Kilo-Amp	0
Egnet for enheter med N-leder			Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt			Nei