



**Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 40 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, Back-up, BS, con percussore**

**Tipo** 7.2KV 40A MOTOR START FUSE  
**Catalog No.** 7.2WFNHA40

Abbildung ähnlich

**Programma di fornitura**

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile motore
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	40
Tensione nominale d'impiego			AC 7.2 kV
Grandezza			76 x 403 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione motore
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico
Standard/Norme			BS2692-1 IEC 60282-1

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	40
Tensione Nominale		kV	7.2
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	0.04
classe di funzionamento			altri
applicazione			
Lunghezza		mm	530
diametro		mm	
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			sì
standard			British Standard
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft

**Ulteriori informazioni sul prodotto (link)**

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------------	---