



Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 31.5 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, Back-up, BS, con percussore

Tipo 7.2KV 31.5A 3" MOTOR START FUSE
Catalog No. 7.2WFNH031.5

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile motore
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	31.5
Tensione nominale d'impiego			AC 7.2 kV
Grandezza			76 x 403 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione motore
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS2692-1 IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])		
Corrente Nominale	A	31.5
Tensione Nominale	kV	7.2
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza nominale	Hz	50 - 50
potere di interruzione	kA	0.04
classe di funzionamento		altri
applicazione		
Lunghezza	mm	486
diametro	mm	
categoria performance secondo IEC 60282-1		area parziale
con segnalatore d'urto		si
standard		British Standard
caratteristica di intervento		altri
tecnica di installazione		Luft

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------------	---