



Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 50 A, AC 7.2 kV, 40 kA, 76 x 403 mm, Back-up, BS, con percussore

Tipo 7.2KV 50A MOTOR START FUSE
Catalog No. 7.2WFNH050

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile motore
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	50
Tensione nominale d'impiego			AC 7.2 kV
Grandezza			76 x 403 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione motore
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS2692-1 IEC 60282-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])			
Corrente Nominale		A	50
Tensione Nominale		kV	7.2
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	0.04
classe di funzionamento			altri
applicazione			
Lunghezza		mm	76
diametro		mm	
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			si
standard			British Standard
caratteristica di intervento			altri
tecnica di installazione			Luft

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------------	---