



Držák pojistek, Nízkonapětové, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, nahrazuje CH142B

Typ 2P 14x51 Fuse Holder
Catalog No. CH142DU

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Příslušenství pojistek
Základní funkce			Držák pojistek
Oblast aplikace			Nízkonapětové
Stanovený proud	I	A	50
Jmenovité napětí			AC 690 V
Velikost			14 x 51 mm
Popis			nahrazuje CH142B
Počet pólů			2P
použitelné pro velikost / aplikace			Pojistky C14G Pojistky C14M
Standardní / schválení			IEC
Standardní/Regulace			IEC 60269-1

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	690
Mounting method			DIN rail
For fuse size			14x51 mm
Number of poles			2
Concurrently switching neutral conductor			No
Lockable			Yes
With optical defect indication			No
Width in number of modular spacings			3
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20