



**Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, sostituisce CH142B**

**Tipo** 2P 14x51 Fuse Holder  
**Catalog No.** CH142DU

## Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	50
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			14 x 51 mm
Descrizione			sostituisce CH142B
Numero di poli			2P
Utilizzo			Fusibili C14G Fusibili C14M
Standard/Approvazione			IEC
Standard/Norme			IEC 60269-1

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Supporto per fusibile cilindrico (EC002705)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
tensione nominale		V	690
Tipo di montaggio			Guida DIN
per dimensione del fusibile			14x51 mm
numero di poli			2
conduttore neutro a connessione			no
chiudibile			si
visualizzazione ottica dei difetti			no
Numero moduli DIN			3
profondità di incasso		mm	1308.099991366540057
grado di protezione (IP)			IP20