

# DATASHEET - 1P+N 22X58 FUSE HOLDER



Fuse holder, low voltage, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 1P + N, IEC, UL



Referencia **1P+N 22x58 Fuse Holder**  
Catalog No. **CH221DNU**

## Delivery program

Product range			Fuse
Basic function			Fuse-holder
Field of application			low voltage
Rated current	I	A	125
Rated voltage			AC 690 V
Size			22 x 58 mm
Number of poles			1P + N
Standard/Approval			IEC UL
Standards/Regulations			IEC 60269-2 EAC

## Technical data ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Soporte para fusible cilíndrico (EC002705)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctrica, equipo / Sistema de fusibles / Holder for cylindrical fuse (ec1@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Tensión nominal	Volt	690
Método de montaje		Raíl DIN
Para tamaño de fusible		22 x 58 mm
Número de polos		1
Conmutación simultánea N-neutral		No
Bloqueable		Sí
Indicación de fallo óptico		No
Anchura según espacios de módulos		4
Profundidad	Millimeter	51.5
Grado de protección (IP)		IP20