



Sikringsholder, Lav spenning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 1P + N, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Type 1P+N 22x58 Fuse Holder
Catalog No. CH221DNU

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	125
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			22 x 58 mm
Antall poler			1P + N
Standard/Godkjenning			IEC UL
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 EAC

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominell spenning			690
Monteringsmetode			DIN-skinne
For sikringsstørrelse			22 x 58 mm
Antall poler			1
Medkoblenulleleder			Nei
Låsbar			Ja
Optisk feilmelder			Nei
Bredde i antall modullomrom			4
Innbyggingsdybde			51.5
Beskyttelsesklasse IP			IP20