



Držák pojistek, Nízkonapětové, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, pouze nulový, IEC



Powering Business Worldwide™

Typ 22x58 Neutral Fuse Holder
Catalog No. CH221DNXU

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Držák pojistek
Oblast aplikace			Nízkonapětové
Stanovený proud	I	A	125
Jmenovité napětí			AC 690 V
Velikost			22 x 58 mm
Počet pólů			pouze nulový
Standardní / schválení			IEC
Standardní/Regulace			IEC 60269-2 EAC

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	690
Mounting method			DIN rail
For fuse size			22x58 mm
Number of poles			1
Concurrently switching neutral conductor			No
Lockable			Yes
With optical defect indication			No
Width in number of modular spacings			2
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20