



Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, solo neutro, IEC

Tipo 22x58 Neutral Fuse Holder
Catalog No. CH221DNXU

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	125
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			22 x 58 mm
Numero di poli			solo neutro
Standard/Approvazione			IEC
Standard/Norme			IEC 60269-2 EAC

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Supporto per fusibile cilindrico (EC002705)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
tensione nominale		V	690
Tipo di montaggio			Guida DIN
per dimensione del fusibile			22x58 mm
numero di poli			1
conduttore neutro a connessione			no
chiudibile			sì
visualizzazione ottica dei difetti			no
Numero moduli DIN			2
profondità di incasso		mm	51.5
grado di protezione (IP)			IP20