



Fuse holder, low voltage, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, Neon indicator

Referencia 3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder
Catalog No. CH223DIU

Delivery program

Product range			Fuse
Basic function			Fuse-holder
Field of application			low voltage
Rated current	I	A	125
Rated voltage			AC 690 V
Size			22 x 58 mm
Status indicator			Neon indicator
Number of poles			3P
Standard/Approval			IEC
Standards/Regulations			IEC 60269-2 EAC

Technical data ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Soporte para fusible cilíndrico (EC002705)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Sistema de fusibles / Holder for cylindrical fuse (ec1@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Tensión nominal	Volt	690
Método de montaje		Raíl DIN
Para tamaño de fusible		22 x 58 mm
Número de polos		3
Conmutación simultánea N-neutral		No
Bloqueable		Sí
Indicación de fallo óptico		Sí
Anchura según espacios de módulos		6
Profundidad	Millimeter	51.5
Grado de protección (IP)		IP20