



Porte fusible, Basse tension, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, Voyant au néon



Référence 3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder
N° de catalogue CH223DIU

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	125
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			22 x 58 mm
Voyant indicateur			Voyant au néon
Nombre de pôles			3P
Norme/Agrément			IEC
Normes/Réglementations			IEC 60269-2 EAC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
tension nominale		V	690
mode de pose			rail DIN
pour taille de fusible			22x58 mm
nombre de pôles			3
pôle neutre sectionné simultanément			non
verrouillable			oui
affichage de défaillances optique			oui
largeur en nombre de modules			6
profondeur d'encastrement		mm	51.5
indice de protection (IP)			IP20