

# DATABLAD - 3P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HOLDER



**Sikringsholder, Lav spenning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, Neonindikator**



**Type** 3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder  
**Catalog No.** CH223DIU

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	125
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			22 x 58 mm
Statusindikator			Neonindikator
Antall poler			3P
Standard/Godkjennelse			IEC
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 EAC

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominell spenning			690
Monteringsmetode			DIN-skinne
For sikringsstørrelse			22 x 58 mm
Antall poler			3
Medkoblende nulleleder			Nei
Låsbar			Ja
Optisk feilmelder			Ja
Bredde i antall modullomrom			6
Innbyggingsdybde			51.5
Beskyttelsesklasse IP			IP20